

Garant**Plăcuță HiPer-Drill n7, HU7810, Ø D: 30,75 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	231630 30,75
GTIN	4045197710680
Clasa articolului	21M

Descriere**Execuție:**

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă.

Precizie a concentricității în stare montată $\leq 20 \mu\text{m}$. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Caracteristici de așchiere valabile pentru element de bază $5 \times D$.

Găuri de ghidare doar cu capete de tăiere de același tip.

Pentru Ø burghiului suport D: 30 mm

Avans f în aluminiu cu așchii scurte: 0,5 mm/rot

Descriere tehnică

Ø D	30,75 mm
Pentru Ø burghiului suport D	30 mm
Avans f în aluminiu cu așchii scurte	0,5 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	1
Categorie	HU7810

Materialul sculei	Carbura
Unghiul la vârf	135 grad
Număr de dinți Z	2
Tip produs	Placuță pentru găurire