

Garant
TNMG 160408, Categorie: HB7020


Date comandă

Numărul de comandă	251434 HB7020
GTIN	4045197711052
Clasa articolului	21G

Descriere

TNMG 160408 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de aşchii: SS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm

 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 150 - 400 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	150 - 400 m/min
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii	SS
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Categorie	HB7020

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire