

**DC.T 070202, Categorie: PR1225****Date comandă**

Numărul de comandă	260381 PR1225
GTIN	4960664713509
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 070202 PR1225 Categorie: PR1225
Sfârâmător de așchii: MFP-SK
Toleranță: G
Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 2,5 mm
Avans f : 0,03 - 0,15 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Rază la colț	0,2 mm
Sfârâmător de așchii	MFP-SK
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 2,5 mm
Aplicație secundară	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	50 - 150 m/min

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Avans f	0,03 - 0,15 mm/rot
Categorie	PR1225
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 070202
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire