

**Garant****Freză de copiat 7° pozitiv, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 35/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212140 35/5
GTIN	4045197750280
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Corp de freză cu pași inegali pentru o funcționare silențioasă.

- **Precizie axială și concentricitate ridicată.**
- **Repoziționare fără trepte a plăcuței amovibile în cazul uzurii muchiei așchietoare.**

Reducerea vibrațiilor și pătrundere moale a tăișului datorită plăcuțelor amovibile pozitive 7°.

**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Număr de dinți Z	5
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	42 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	RD..1003
Ø D <sub>3</sub>	25 mm

Ø tăişului D <sub>c</sub>	35 mm
Filet de prindere M	M16
Răcire interioară	da
Tip de coadă	cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăişului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219804
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8