

Garant
TCMT 16T308, Categorie: HB7020

Date comandă

Numărul de comandă	260988 HB7020
GTIN	4045197711113
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 16T308 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm

 Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Sfărâmător de aşchii	SM
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Categorie	HB7020

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 16T308
Numărul de schimbări / tășuri	3
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire