



CCGT 09T301, Categorie: PR1225

Date comandă

Numărul de comandă	260095 PR1225
GTIN	4960664713363
Clasa articolului	25E

Descriere

CCGT 09T301 PR1225 Categorie: PR1225

Sfârâmător de aşchii: MFP-SK

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1 mm

Avans f : 0,03 - 0,15 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 110 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	50 - 110 m/min
Avans f	0,03 - 0,15 mm/rot
Rază la colț	0,1 mm
Aplicație secundară	P
Sfârâmător de aşchii	MFP-SK
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Viteză de așchiere v_c Aplicație secundară	50 - 150 m/min
Aplicația principală	M
Categorie	PR1225
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 09T301
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire