

**Garant****VNMG 160408, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	251804 HB7020
GTIN	4045197717047
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VN.G 160408 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de aşchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvans  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Sfârâmător de aşchii	SM
Avans $f$	0,1 - 0,5 mm/rot

Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 4 mm
Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire