

Garant**Freză de copiat 7° pozitiv, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 35/3mm**

Date comandă

Numărul de comandă	212160 35/3
GTIN	4045197750495
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Corp de freză cu pași inegali pentru o funcționare silențioasă.

- **Precizie axială și concentricitate ridicată.**
- **Repoziționare fără trepte în cazul uzurii muchiei așchietoare.**

Reducerea vibrațiilor și pătrundere moale a tășului datorită plăcuțelor amovibile pozitive 7°.

Atenție:

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu geometrie pozitivă **nu** se vor utiliza șuruburile și șaibele de siguranță.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	RD..12T3
Ø D ₁ h6	17 mm
Set de șuruburi de siguranță	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Număr de dinți Z	3
Ø D ₂	28,7 mm
Filet de prindere M	M16

Ø tăişului D _c	35 mm
Lungimea totală L _{ges}	42 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	23 mm
Răcire interioară	da
Tip de coadă	cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăişului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219805
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219807
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8