

**Garant**
**VNMG 160408, Categorie: HB7020**


### Date comandă

Numărul de comandă	251734 HB7020
GTIN	4045197717108
Clasa articolului	21G

### Descriere

VNMG 160408 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de aşchii: SS

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avans  $f$ : 0,08 - 0,4 mm/rot

 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 150 - 400 m/min

### Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	150 - 400 m/min
Sfărâmător de aşchii	SS
Adâncime de tăiere $a_p$	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	P
Avans $f$	0,08 - 0,4 mm/rot

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire