

Garant**Freză de copiat 7° pozitiv, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 42/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212160 42/4
GTIN	4045197750501
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Corp de freză cu pași inegali pentru o funcționare silențioasă.

- **Precizie axială și concentricitate ridicată.**
- **Repoziționare fără trepte în cazul uzurii muchiei așchietoare.**

Reducerea vibrațiilor și pătrundere moale a tăișului datorită plăcuțelor amovibile pozitive 7°.

Atenție:

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu geometrie pozitivă **nu** se vor utiliza șuruburile și șaibele de siguranță.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Descriere tehnică

Filet de prindere M	M16
Ø D ₂	28,7 mm
Set de șuruburi de siguranță	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Ø tăișului D _c	42 mm
Ø D ₁ h6	17 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Ø D ₃	30 mm
Lungimea totală L _{ges}	42 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RD..12T3
Număr de dinți Z	4
Răcire interioară	da
Tip de coadă	cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219807
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219805