

Garant**Set de teșitoare Cod 150152 în cutie 90°, neacoperit, Număr de teșitoare: 7**

Date comandă

Numărul de comandă	150312 7
GTIN	4045197717122
Clasa articolului	11M

Descriere

Execuție:

Seturi de teșitoare **în cutie**. Practice pentru montaj și utilizări în atelier.

Teșitoare cu 3 tășuri, detalonate radial.

Spațiile pentru așchii sunt rectificade din material solid.

Coadă **cu 3 suprafețe de prindere în plus** pentru utilizarea pe mandrinele cu 3 bacuri.

Aplicație:

Teșitor de mare precizie pentru realizarea fără vibrații a teșiturilor.

Conținut:

Câte 1 teșitor: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

Descriere tehnică

Număr de teșitoare	7
Număr de dinți Z	3
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi la vârf teșitor	90 grad

Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere cu h9
Inel colorat	fără
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	33 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	28 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	27 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

Accesorii

Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 11,5 mm	150152 11,5
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 8 mm	150152 8
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 10 mm	150152 10
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 25 mm	150152 25
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 19 mm	150152 19
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 6 mm	150152 6
Teșitor de precizie 90° Ø exterior Dc 15 mm	150152 15