

Garant
POMX 10T5ZEER U, HB9640, Tip: UNI


Date comandă

Numărul de comandă	213190 UNI
GTIN	4045197714930
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Model stabil al plăcii (grosime = 5,9 mm).

Geometrie pozitivă pentru avansuri foarte mari.

Lungime tăiș plan: 2 mm pentru o calitate ridicată a suprafeței.

Rentabilitate specială prin 5 tăieri.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max} = 2,2 \text{ mm}$.

Rază de programare la $a_{p \max}$: 4,8 mm

Descriere tehnică

Rază de programare la $a_{p \max}$	4,8 mm
Tip	UNI
Numărul de schimbări / tăișuri	5
Cod ISO Plăcuță amovibilă	POMX 10T5ZEER U
Categorie	HB9640

Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	360 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	320 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	280 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	S
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Aer	recomandat		