

Garant
POMX 10T5ZESR R, HB9715, Tip: HART

Date comandă

Numărul de comandă	213178 HART
GTIN	4045197714909
Clasa articolului	21A

Descriere
Execuție:

Model stabil al plăcii (grosime = 5,9 mm).

Geometrie pozitivă pentru avansuri foarte mari.

Lungime tăiș plan: 2 mm pentru o calitate ridicată a suprafeței.

Rentabilitate specială prin 5 tăieri.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Rază de programare la $a_{p \max}$: 4,8 mm

Avans f_z per dinte: 0,6 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,6 mm
Rază de programare la $a_{p \max}$	4,8 mm
Tip	DUR
Numărul de schimbări / tăișuri	5
Cod ISO Plăcuță amovibilă	POMX 10T5ZESR R

Categorie	HB9715
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat	50 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	40 m/min	H
Oțel < 65 HRC	recomandat	35 m/min	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	30 m/min	H
GG(G)	indicat în anumite condiții	300 m/min	K
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		