


Garant**SNMG 120412, Categorie: HB725**

Date comandă

Numărul de comandă	251226 HB725
GTIN	4045197713407
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120412 HB725 Rază la colț: 1,2 mm
Categorie: HB725
Sfărâmător de aşchii: UM
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm
Avans f : 0,2 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	UM
Rază la colț	1,2 mm
Aplicația principală	UNI
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Avans f	0,2 - 0,6 mm/rot
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB725

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire