

Garant**DNMG 150612, Categorie: HB725****Date comandă**

Numărul de comandă	250764 HB725
GTIN	4045197713384
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150612 HB725 Categorie: HB725
Sfârâmător de așchii: UM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 6 mm
Avans f : 0,05 - 0,6 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 250 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,05 - 0,6 mm/rot
Aplicația principală	UNI
Rază la colț	1,2 mm
Sfârâmător de așchii	UM
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 250 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 6 mm

Categorie	HB725
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire