



Disc de șlefuire combinat PREMIUM*** CUT AND GRIND, Ø discurilor: 125mm



Date comandă

Numărul de comandă	563220 125
GTIN	9003170019156
Clasa articolului	53T

Descriere

Execuție:

Disc de șlefuit combinat, subțire, cu structură Multilayer pentru stabilitate ridicată, cu protecție în zona scobiturii la tăieri adânci.

Aplicație:

Pentru debitarea și șlefuirea de îndepărtare ușoară fără schimbarea sculei.

Specificație:

A46Q-BFXA.

Descriere tehnică

Ø găurii	22,23 mm
Turație maximă	12200 min ⁻¹
Lățimea discului	2 mm
Descrierea formei	cotit
Specificație	A46Q-BFXA
Ø discurilor	125 mm

Pentru grosimile materialelor	6 - 10 mm
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Unghi de așezare recomandat	20-30 grad
Unghi de așezare recomandat	90 grad
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Mașină acționată	Polizoare unghiulare
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de debitat

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Plastic, GRP	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		