

**Garant****Freză cu avans de pătrundere la 90°, Cu gaură, Ø D / număr de dinți Z:  
40/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	211806 40/3
GTIN	4045197714879
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Rigiditate crescută a sculelor datorită protecției împotriva deplasării plasate între plăcuța amovibilă și locașul plăcuțelor.

**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

**Descriere tehnică**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Lungimea totală $L_{ges}$	55 mm
Ø tăișului $D_c$	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VCG. 2205
Ø orificiu prindere	16 mm
Număr de dinți Z	3
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	5,65 grad
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	78 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	8 mm

Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	30,34 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	74 mm
$\varnothing D_3$	34 mm
Tip de coadă	Cu gaură
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză cu plăcuțe tip FeedKing

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219800
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7