

**Garant**

**Freză cu avans de pătrundere la 90°, Cu gaură, Ø D / număr de dinți Z:  
63/4mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	211806 63/4
GTIN	4045197714893
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Rigiditate crescută a sculelor datorită protecției împotriva deplasării plasate între plăcuța amovibilă și locașul plăcuțelor.

**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală $L_{ges}$	55 mm
Ø tăişului $D_c$	63 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	VCG. 2205
Număr de dinți Z	4

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	120 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	3,22 grad
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	53,34 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	10 mm
$\varnothing D_3$	57 mm
Tip de coadă	Cu gaură
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză cu plăcuțe tip FeedKing

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219800