

Garant

Burghiu special din carbură DIN 6535 HA, neacoperită, Ø DC ±0,003: 3,99 mm



Date comandă

Numărul de comandă	121201 3,99
GTIN	4045197715616
Clasa articolului	11E

Descriere

Execuție:

Burghiu de precizie **cu elice** pentru materiale plastice. **Autocentrarea** datorată **geometriei cu 1 tăiș** are ca efect o **precizie extrem de ridicată a găurii**. Canale **șlefuite** pentru **evacuarea optimă a așchiilor**. Este posibilă **respectarea benzii de toleranță IT7** de la Ø de intrare până la Ø de ieșire **datorită geometriei speciale la vârf**.

Recomandare:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Notă:

Lungime canelură $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

Formele HB și HE se livrează la același preț cu Forma HA.

Forma **HB**: Se comandă cu **Cod 121201 + 129100HB**.

Forma **HE**: Se comandă cu **Cod 121201 + 129100HE**.

Standard: DIN 6537

Toleranță Ø nominal: ±0,003

Număr de dinți Z: 1

Semistandard: da

Toleranță Ø nominal: ±0,003

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 30,1 mm

Lungimea totală L: 74 mm

Ø cozii D_s : 4 mm

Avans f în PEEK: 0,15 mm/rot

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	1
Ø nominal D_c	3,99 mm

Lungimea canalului de așchii L_c	36 mm
Toleranța arborelui	h6
Toleranță \varnothing nominal	$\pm 0,003$
\varnothing cozii D_s	4 mm
Lungimea totală L	74 mm
Avans f în PEEK	0,15 mm/rot
Standard	DIN 6537
adâncime maximă de găurire recomandată L_2	30,1 mm
Semistandard	da
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de găurire până la	5×D
Unghiul la vârf	120 grad
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal