

Garant**DNMG 150612, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă 250764 HB7020

GTIN 4045197716514

Clasa articolului 21G

Descriere

DNMG 150612 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**Adâncime de tăiere a_p 0,5 - 5 mm

Sfârâmător de așchii SM

Condiție de tăiere ușor întrerupt

Avans f 0,2 - 0,5 mm/rot

Rază la colț 1,2 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală 120 - 350 m/min

Aplicația principală P

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire