

Garant**Freză pentru avansuri foarte mari Feedking, cu filet, Ø D / număr de dinți Z:
42/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212905 42/4
GTIN	4045197715319
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Geometrie de tăiere **dinamică** pentru atingerea valorilor maxime pentru avans. Funcționare extrem de silențioasă datorită **locașului autostabilizator al plăcuțelor amovibile**. Geometrie **optimizată** pentru forță de așchiere redusă, pentru obținerea unei **încărcări neînsemnate a arborelui principal**.

Avantaj:

Deosebit de rentabilă, economic datorită **plăcuțelor amovibile stabile cu 4 tăişuri**.

Notă:

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară. GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Lungimea totală L _{ges}	42 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Ø D ₃	21 mm
Ø D ₂	28,7 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	XD.. 120408
Ø tăişului D_c	42 mm
Filet de prindere M	M16
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	1,8 mm
Număr de dinți Z	4
Răcire interioară	da
Lungime de aşezare cu înclinație α_{\max}	20,5 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	63 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1,85 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{\max}	0,84 grad
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	82 mm
Serie	FeedKing
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăişului	inegal
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219800
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP