

Garant**SNMG 120408, Categorie: HB7020****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251324 HB7020 |
| GTIN | 4045197716484 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------|
| Avans f | 0,25 - 0,8 mm/rot |
| Adâncime de tăiere a _p | 1,5 - 9 mm |
| Rază la colț | 0,8 mm |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Sfărâmător de așchii | SG |
| Aplicația principală | P |
| Categorie | HB7020 |
| Viteză de așchiere v _c Aplicație principală | 100 - 300 m/min |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | SNMG 120408 |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Numărul de schimbări / tășuri | 8 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |