

**Garant****Tarod de mașină, nitrurat, MF: 12X1,25****Date comandă**

Numărul de comandă	132880 12X1,25
GTIN	4062406087890
Clasa articolului	11H

**Descriere****Avantaj:**

**La prelucrarea uscată** a fontei cenușii – se poate renunța la lichidul de răcire. Deosebit de rezistent la uzură datorită suprafețelor nitrurate.

**Notă:**

cu 4 tășuri.

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	HSS E
Număr de dinți Z	4
Ø cozii D <sub>s</sub>	9 mm
Adâncimea filetului	36 mm
Ø găurii de centrare	10,8 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Clasa de toleranță	ISO 2X 6HX
Standard	DIN 374
Pas filet	1,25 mm
Lungimea totală L	100 mm
Ø Filet	12 mm
Tip de filet	MF
Pătrat coadă □	7 mm

Dimensiunea filetelui	M12×1,25
Strat de acoperire	nitrat
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3×D la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	alb
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Fontă	recomandat	13 m/min	K
GGG	indicat în anumite condiții	9 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		