

Garant
Tarod de mână trapezoidal individual Tarod degroșare, neacoperită, Tr: TR10X2

Date comandă

Numărul de comandă	130770 TR10X2
GTIN	4062406087586
Clasa articolului	11G

Descriere
Execuție:

Set de 3 tarozi, **compus din tarod degroșare, tarod semi-finiție și tarod finiție.**

- **Tarod degroșare cu pin lung de centrare**
- **Tarod de finisat Toleranță H7**

Notă:

Scula nu este potrivită pentru utilizare reversibilă.

Pas filet: 2 mm

Lungimea totală L: 90 mm

Ø cozii D_s: 7 mm

Pătrat coadă □: 5,5 mm

Ø găurii de centrare: 8,2 mm

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	2 mm
Pătrat coadă □	5,5 mm
Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L	90 mm
Ø cozii D _s	7 mm
Ø găurii de centrare	8,2 mm
Dimensiunea filetului	10

Strat de acoperire	neacoperită
Tip de filet	TR
Unghi al flancurilor	30 grad
Materialul sculei	HSS E
Standard	Normă de fabricație
Clasa de toleranță	DIN 103 7H
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 1,5×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Tip produs	Tarod