

**Garant****Plăcuță pentru gravare, HB7525, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	217211 UNI
GTIN	4062406087906
Clasa articolului	21Y

**Descriere**

Plăcuță pentru gravare UNI Avans f: 0,003-0,03 mm

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Tip	UNI
Avans f	0,003-0,03 mm
Categorie	HB7525
Unghiul la vârf	45 grad
Rază la colț $R_e$	0,08 mm
Lungime toc b	0,4 mm
$t_{max}$	2 mm
$W_{max}$	2,06 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru gravare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	30 m/min	M
GG(G)	recomandat	60 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		