

**Garant****Set de tarozi manuali, neacoperită, M: M27****Date comandă**

Numărul de comandă	130400 M27
GTIN	4062406088552
Clasa articolului	11G

**Descriere****Execuție:**

Set de 3 tarozi, **compus din tarod degroșare, tarod semi-finiție și tarod finiție. Tarod degroșare cu pin lung de centrare.**

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 352

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 3 mm

Lungimea totală L: 110 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 20 mm

Pătrat coadă □: 16 mm

Ø găurii de centrare: 24 mm

**Descriere tehnică**

Adâncimea filetului	81 mm
Pătrat coadă □	16 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	27 mm
Număr de dinți Z	3

Ø găurii de centrare	24 mm
Pas filet	3 mm
Lungimea totală L	110 mm
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	M
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Standard	DIN 352
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Dimensiunea filetului	M27
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	D
Forma conului de atac	A
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		

Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat
GG(G)	indicat în anumite condiții
Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții