

**Garant****Tarod de mână individual Tarod semi-finiție, neacoperită, M: M27****Date comandă**

Numărul de comandă	130420 M27
GTIN	4062406089351
Clasa articolului	11G

**Descriere****Execuție:**

Set de tarozi **compus din tarod de degroșare, tarod de semifiniție și tarod de finiție. Tarod de degroșare cu vârf lung de ghidare.**

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 352

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 3 mm

Lungimea totală L: 110 mm

Ø cozii D<sub>s</sub>: 20 mm

Pătrat coadă □: 16 mm

Ø găurii de centrare: 24 mm

**Descriere tehnică**

Pas filet	3 mm
Ø Filet	27 mm
Tip de filet	M
Număr de dinți Z	3
Standard	DIN 352
Materialul sculei	HSS E
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Lungimea totală L	110 mm

Pătrat coadă □	16 mm
Adâncimea filetului	81 mm
Ø găurii de centrare	24 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Dimensiunea filetului	M27
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		

Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții