

Garant**Tarod de mână individual Tarod degroșare, neacoperită, M: M27****Date comandă**

Numărul de comandă	130410 M27
GTIN	4062406088606
Clasa articolului	11G

Descriere**Execuție:**

Set de tarozi **compus din tarod de degroșare, tarod de semifiniție și tarod de finiție. Tarod de degroșare cu vârf lung de ghidare.**

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 352

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 3 mm

Lungimea totală L: 110 mm

Ø cozii D_s: 20 mm

Pătrat coadă □: 16 mm

Ø găurii de centrare: 24 mm

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Adâncimea filetului	81 mm
Tip de filet	M
Materialul sculei	HSS E
Ø găurii de centrare	24 mm
Ø cozii D _s	20 mm
Pas filet	3 mm
Standard	DIN 352

Ø Filet	27 mm
Pătrat coadă □	16 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Lungimea totală L	110 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Dimensiunea filetului	M27
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	A
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ti > 850 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		

Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții