



Disc de șlefuire în evantai SLTflex (CER), suport M14, Ø 125 mm, Granulație: 60



Date comandă

Numărul de comandă	566313 60
GTIN	4027497550609
Clasa articolului	53L

Descriere

Execuție:

Lamelele în formă de seceră (patentate) sunt legate radial de granulația foarte rezistentă GRP (materiale compozite). Datorită **forme constructive fără disc suport**, se obține **o ieșire în relief a lamelor extrem de mare**. Densitate foarte mare a stratului de acoperire. Suport pentru filet M14, **nu necesită piuliță de strângere**.

Granulație ceramică (CER) cu lac aderent abraziv pentru **aplicații dificile**.

Aplicație:

Pentru prelucrarea **locurilor greu accesibile**, șlefuirea pe contur și **șlefuirea cordoanelor de sudură pe colț**. Lamelele ieșite lung în relief permit o **șlefuire moale**.

Descriere tehnică

Granulație	60
Descrierea formei	Înclinat cu lamele proeminente
Ø discurilor	125 mm
Serie	SLTflex

Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Filet	M14
Optimizat pentru piesa de prelucrat	INOX
Viteză periferică maximă	80 m/s
Tip produs	Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		