

Garant**Freză de copiat din carbură lungă, Coadă cilindrică, Ø D: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212590 16
GTIN	4045197761378
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Locaș precis al plăcuțelor amovibile datorită configurării optime a toleranțelor plăcuțelor și locașurilor de plăcuțe.

Este garantată precizia maximă la schimbare: $\pm 0,015$ mm.

Aplicație:

Utilizare universală pentru operații de finisare și semifiniție.

Carburămonobloc – pentru adâncimi mari de prelucrare și pentru reducerea la minim a vibrațiilor.

Notă:

Turația se calculează în funcție de Ø efectiv D_w . GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,0** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Ø tăișului D_c	16 mm
Număr de dinți Z	2
Ø d_1	14 mm
Ø cozii D_s h6	16 mm
Lungime activă L_1	40 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	219873 (15IP; 3,0 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	140 mm
Răcire interioară	da

Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare prin copiere
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,0 Nm	211750 3,0
Șurub de strângere	219872