

**Garant****Plăcuță de frezare amovibilă Ø 8 mm, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	212708 ALU
GTIN	4045197761514
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:**

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

· Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare:  $\pm 0,015$  mm.

**Aplicație:**

Plăcuțe toroidale cu rază la colț. Pentru reducerea forței de aşchiere și a vibrațiilor.

Avans  $f_z$  în oțel < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm

Categorie: HU7810

**Descriere tehnică**

Tip	ALU
Categorie	HU7810
Rază la colț	1 mm
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț R	1 mm
Avans $f_z$ în aluminiu cu aşchii scurte	0,15 mm

Avans $f_z$ în oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare