


Garant
Plăcuță de frezare amovibilă Ø 16 mm, Tip: HART

Date comandă

Numărul de comandă	212724 HART
GTIN	4045197761644
Clasa articolului	210

Descriere
Execuție:

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de așchiere GARANT Cod 110020.

· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.**

Aplicație:

Plăcuțe toroidale cu rază la colț. Pentru reducerea forței de așchiere și a vibrațiilor.

Avans f_z în oțel < 60 HRC: 0,2 mm

Categorie: HB7705

Descriere tehnică

Tip	DUR
Categorie	HB7705
Rază la colț	1 mm
Materialul sculei	Carbura
Rază la colț R	1 mm
Avans f_z în aluminiu cu așchii scurte	0,3 mm

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ²	0,3 mm
Avans f_z în oțel < 60 HRC	0,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare