


**Garant**
**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 16 mm Highfeed, Tip: ALU**

**Date comandă**

Numărul de comandă	212756 ALU
GTIN	4045197761880
Clasa articolului	21A

**Descriere**
**Execuție:**

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

- Precizia razei și a concentricității:  $\pm 0,015$  mm.
- Precizie la schimbare de la plăcuță la plăcuță:  $\pm 0,025$  mm.

**Aplicație:**

Plăcuțe toroidale „Highfeed” pentru avansuri mai mari.

Avans  $f_z$  în oțel < 1400 N/mm<sup>2</sup>: 0,8 mm

Categorie: HU7830

**Descriere tehnică**

Tip	ALU
Categorie	HU7830
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	0,8 mm
Rază de programare la $a_{p\max}$	1,6 mm
Avans $f_z$ în aluminiu cu aşchii scurte	0,6 mm

Avans $f_z$ în oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare