


Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 16 mm Highfeed, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	212756 ST1400
GTIN	4045197761897
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:****Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.**

- **Precizia razei și a concentricității: $\pm 0,015$ mm.**
- **Precizie la schimbare de la plăcuță la plăcuță: $\pm 0,025$ mm.**

Aplicație:Plăcuțe toroidale „**Highfeed**” pentru avansuri mai mari.Avans f_z în oțel < 1400 N/mm²: 0,8 mm

Categorie: HB7530

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Categorie	HB7530
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	0,8 mm
Rază de programare la $a_{p\ max}$	1,6 mm
Avans f_z în aluminiu cu aşchii scurte	0,6 mm

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ²	0,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare