



CNMM 1204XR, Categorie: PR005S

Date comandă

Numărul de comandă	250488 PR005S
GTIN	4960664836987
Clasa articolului	25E

Descriere

CNMM 1204XR PR005S Categorie: PR005S

Sfârâmător de aşchii: SX

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mm

Avans f : 0,15 - 0,45 mm/rot

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 30 - 90 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,45 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	30 - 90 m/min
Aplicația principală	S
Categorie	PR005S
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Sfârâmător de aşchii	SX
Condiție de tăiere	continuă

Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	Megacoat Hard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 1204XR
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Portplăcuță	259031 15
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire