

Garant
CNMG 12040812, Categorie: HU7305


Date comandă

Numărul de comandă	250141 HU7305
GTIN	4062406095826
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 12040812 HU7305 Categorie: HU7305

Sfârâmător de aşchii: AM/AG

 Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

 Avans f : 0,1 - 0,8 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 400 - 600 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	400 - 600 m/min
Aplicația principală	N
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm
Avans f	0,1 - 0,8 mm/rot
Categorie	HU7305
Materialul sculei	Carbura

Sfârâmător de așchii	AM/AG
Condiție de tăiere	continuuă
Strat de acoperire	neacoperitã
Cod ISO Plãcuțã amovibilã	CNMG 12040812
Numãrul de schimbãri / tãișuri	4
Tip produs	Plãcuțã amovibilã pentru strunjire