

**Garant****Portsculă cu strângere rapidă – fretare Forma AD, BT 30 scurt, Ø de strângere D1: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303405 8
GTIN	4045197763631
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la Ø 6).**
- **Ref. 3–5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

**Standard:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	80 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	8 mm
Ø exterior D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Suport	BT 30 scurt
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2

Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

## Accesorii

Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 30	354225 30
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Dulap integrat în bază	354290
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308765 30
Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354235 6-9
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm	354240 6-12
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 30	308610 30
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 30	308760 30
Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 6-9 mm	354236 6-9