

Garant**CNMG 160612, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250170 HB7020
GTIN	4045197764041
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160612 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 8 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 8 mm
Sfărâmător de așchii	SM
Rază la colț	1,2 mm
Categorie	HB7020
Aplicația principală	P

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire