

Garant**CNMG 160616, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250172 HB7020
GTIN	4045197764058
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMG 160616 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 8 mm

Avans f: 0,2 - 0,5 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	1,6 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Categorie	HB7020
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Sfârâmător de așchii	SM
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 8 mm

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160616
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire