

**Garant****CNMM 190616, Categorie: HB7020**

### Date comandă

Numărul de comandă	250464 HB7020
GTIN	4045197764126
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMM 190616 HB7020 Categorie: HB7020

Sfârâmtor de aşchii: SR

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 2 - 10 mmAvans  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 300 m/min

### Descriere tehnică

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans $f$	0,4 - 1,2 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 300 m/min
Sfârâmtor de aşchii	SR
Rază la colț	1,6 mm
Categorie	HB7020
Aplicația principală	P

Adâncime de tăiere $a_p$	2 - 10 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 190616
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire