

Garant**CNMM 190624, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	250466 HB7020
GTIN	4045197764133
Clasa articolului	21G

Descriere

CNMM 190624 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmbător de aşchii: SR

Adâncime de tăiere a_p : 2 - 10 mmAvans f : 0,4 - 1,2 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 100 - 300 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	100 - 300 m/min
Avans f	0,4 - 1,2 mm/rot
Sfărâmbător de aşchii	SR
Categorie	HB7020
Adâncime de tăiere a_p	2 - 10 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Rază la colț	2,4 mm

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMM 190624
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire