

AEG

Mașină de găurit manuală, cu o viteză, Tip: BE750R



Date comandă

Numărul de comandă	075310 BE750R
GTIN	4002395245116
Clasa articolului	07A

Descriere

Execuție:

AEG Mașină de găurit performantă –

- În formă constructivă extrem de scurtă pentru lucrări în locuri înguste.
- Mandrină robustă pentru schimbarea rapidă a sculelor.
- Sistem electronic cu controlul turației.
- Design ergonomic și mâner moale pentru confort sporit al utilizatorului.

Avantaj:

Model constructiv extrem de scurt.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă de 1,5 – 13 mm, geantă de lucru, cablu de rețea 4 m.

Descriere tehnică

Domeniul de strângere a mandrinei	1,5 - 13 mm
Greutate	1,8 kg
Putere absorbită	750 W
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm

Rotație la dreapta/ stânga	da
Denumirea producătorului	BE750R
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	30 mm
Suport pentru mandrină	SSBF 1 – 13
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Interval de turație	0 - 3000 min ⁻¹
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
recomandat pentru material	Oțel
Tip produs	Mașină de găurit