

Garant**Freză de finisare, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 16/3mm**

Date comandă

Numărul de comandă	212534 16/3
GTIN	4062406098193
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Freză de finisare de precizie pentru **lucrări de prefinisare și de finisare extrem de eficiente**. Datorită geometriei Wiper revizuite, este recomandată pentru obținerea unor **suprafețe de calitate excepțională la șlefuire**. **Economie de timp extrem de mare** datorită **saltului mare la noua linie și avansului ridicat per dinte**.

Aplicație:

Sculă folosită în mod tipic în execuția de matrițe.

Notă:

GARANT Șurubelniță dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,0** cu tijă Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L _{ges}	23 mm
Răcire interioară	da
Număr de dinți Z	3
Plăcuță amovibilă compatibilă	CPHX 0602..
Ø tăişului D _c	16 mm
Filet de prindere M	M8
Ø D ₁ h6	8,5 mm

Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\max}$	2,5 mm
$\varnothing D_2$	13 mm
Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere