


Garant**CPHX 060205 ER, HB4015, Tip: ST1400**

Date comandă

Numărul de comandă	212552 ST1400
GTIN	4062406098698
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

- **Plăcuțe amovibile cu geometrie Wiper îmbunătățită pentru un proces de prelucrare mai eficient în execuția de matrițe.**
- **Economie de timp extrem de mare datorită saltului mare la noua linie și avansului ridicat per dinte.**
- **Plăcuțe de frezare cu geometrie Wiper radială și axială.**

Precizie a concentricității $\pm 0,020$ mm.

Recomandare:

În cazul operațiilor de frezare frontală, reduceți V_c cu 30%.

Notă:

Valori de referință pentru a_e 0,2 mm.

L_{wa} reprezintă lungimea Wiper axială.

L_{wr} reprezintă lungimea Wiper radială.

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm²: 0,25 mm

Grosimea plăcuței S: 2.38 mm

Descriere tehnică

Tip	ST1400
-----	--------

Rază la colț	0,5 mm
Grosimea plăcuței S	2.38 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CPHX 060205 ER
Categorie	HB4015
Materialul sculei	Carbură
Wiper axial lung	1 mm
Wiper radial lung	1,5 mm
Raza la colț R_1	0,5 mm
Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare