

Garant
Cuțit de mortezat canale pentru aparatele de mortezat canale Coadă EWS + Benz, începând de la lățimea canalului m: 10mm

Date comandă

Numărul de comandă	290351 10
GTIN	4062406099541
Clasa articolului	29K

Descriere
Atenție:

Folosiți întotdeauna \varnothing minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = \varnothing minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

Notă:

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

Descriere tehnică

\varnothing minim al găurii prelabile D_{\min}	27,37 mm
\varnothing minim al găurii prelabile D_{\min}	27,73 mm
\varnothing cozii	16 mm
Lungime utilă L_1	37 mm
Recomandat pentru lățimea canalului m	10; 12 mm
Decalaj central L_3	14 mm

Șurub	290399 3
Ø suport de plăcuțe D ₁	25 mm
Răcire interioară	nu
Lungimea cozii L _s	30 mm
Coadă tip	EWS + Benz
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri