

Garant

Cuțit de mortezat canale pentru aparatele de mortezat canale Coadă WTO, începând de la lățimea canalului m: 4mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	290352 4
GTIN	4062406099572
Clasa articolului	29K

Descriere**Atenție:**

Folosiți întotdeauna \varnothing minim al găurii prelabile corespunzător lățimii canalului (de ex., pentru o lățime de canalului de 14 mm = \varnothing minim al găurii prelabile de 38,22 mm.)

Notă:

- **Dimensiunile individuale ale suportului sunt recomandate pentru diferite lățimi de canal. În aceste cazuri, folosiți întotdeauna, după posibilități, combinația optimă de suport și plăcuță (mărime identică) pentru stabilitate maximă.**
- **La strunguri fără axă Y, vă rugăm să folosiți manșonul excentric Cod 290391– 290393 pentru reglarea exactă a coordonatei Y.**
- **La centrele de prelucrare, pentru a verifica orientarea arborelui, folosiți ajutorul de aliniere Cod 290397 și un ceas comparator.**

Descriere tehnică

\varnothing minim al găurii prelabile D_{\min}	10,71 mm
\varnothing minim al găurii prelabile D_{\min}	10,91 mm
Șurub	290399 1

Recomandat pentru lățimea canalului m	4; 5 mm
Lungime utilă L ₁	37 mm
Decalaj central L ₃	5,35 mm
Ø cozii	16 mm
Ø suport de plăcuțe D ₁	10 mm
Răcire interioară	nu
Lungimea cozii L _s	6 mm
Coadă tip	WTO
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri