



## Portsculă combi pentru freze cu alezaj Forma A, BT 40 scurt, Ø dornului d1: 27mm



### Date comandă

Numărul de comandă	302897 27
GTIN	4062406101138
Clasa articolului	32A

### Descriere

#### Execuție:

Coda conică, diametrul de fixare, suprafața frontală și manșonul de antrenare sunt rectificat. Toate conurile sunt sablate cu perle de sticlă fine. Calitatea echilibrării G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Forma A.

#### Aplicație:

**Cu pană longitudinală** pentru freze cu canal longitudinal, de ex. DIN 841.

**Cu inel de antrenare** pentru freze cu canal transversal DIN 1880 și canale frontale conform DIN 1830.

#### Livrare:

Inclusiv pană longitudinală, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei.

#### Accesorii opționale:

șuruburi de tragere (AB) Cod 308760 – 308802. Cheie specială Cod 309840.

#### Notă:

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

### Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	55 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	27 mm
Inel de antrenare de schimb Cod 309870	27
Ø exterior D	48 mm

## Fișă de date

cheie specială recomandată Cod 309840	27
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	27
Ø de prindere D <sub>1</sub>	27 mm
Suport	BT 40 scurt
Standard	DIN 6358
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	ISO 7388-2
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 18000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 5 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freze cu alezaj

### Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/302897-27>