

**XNEX 080608, HBM20, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	215112 UNI
GTIN	4062406103101
Clasa articolului	22A

Descriere**Execuție:**

Cele 6 tășuri asigură o economie considerabilă datorită prețului scăzut per tăiș.
Plăcuțe amovibile bilaterale din carbură dură, cu 2x3 tășuri, pentru **operații de frezare unghiulară**.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$: 4 mm

Descriere tehnică

Tip	UNI
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNEX 080608
Categorie	HBM20
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	4 mm

Numărul de schimbări / tășuri	6
Strat de acoperire	CVD
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	280 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	95 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		