

Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 25 mm tronconic, Tip: HART****Date comandă**

Numărul de comandă	212792 HART
GTIN	4062406103330
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:****Valori de referință detaliate găsiți în manualul de așchiere GARANT Cod 110020.**· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.**Avans f_z în oțel < 60 HRC: 0,12 mm

Categorie: HB7705

Descriere tehnică

Tip	DUR
Categorie	HB7705
Rază la colț	4 mm
Materialul sculei	Carbura
Rază Wiper axial	25 mm
Rază Wiper radial	50 mm
Raza la colț R_1	4 mm
Lungimea tăișului L_c	12,5 mm

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ²	0,18 mm
Avans f_z în oțel < 60 HRC	0,12 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare