


Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 32 mm tronconic, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	212799 ST1400
GTIN	4062406103354
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:****Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.**· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.**Avans f_z în oțel < 60 HRC: 0,15 mm

Categorie: HB4015

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Categorie	HB4015
Rază la colț	4 mm
Materialul sculei	Carbura
Rază Wiper axial	32 mm
Rază Wiper radial	64 mm
Raza la colț R_1	4 mm
Lungimea tăişului L_c	16 mm

Avans f_z în oțel < 1400 N/mm ²	0,22 mm
Avans f_z în oțel < 60 HRC	0,15 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	1
Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare